

**Greitojo jungimo mova su vidiniu sriegiu, Vidinis prijungimo sriegis: 1/2in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080171 1/2
GTIN	4062406573317
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

Greitojo keitimo movos NW 7,2. Srauto greitis 1000 l/min (oras). Žalvaris (grynas). Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.

**Techninis aprašymas**

Vidinis prijungimo sriegis	1/2 in
Srauto dydis	1000 l/min
maksimalus darbinis slėgis	35 bar
Produkto rūšis	Mova