

HOLEX**Greitojo jungimo mova su žarnos jungtimi, Žarnos jungties vidinis Ø: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080172 9
GTIN	4062406523961
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo movos NW 7,2. Srauto greitis 1000 l/min (oras). Žalvaris (grynas). Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.

Techninis aprašymas

Srauto dydis	1000 l/min
maksimalus darbinis slėgis	35 bar
Žarnos jungties vidinis Ø	9 mm
Produkto rūšis	Mova