

**HOLEX****Greitojo jungimo mova su žarnos jungtimi, Žarnos jungties vidinis Ø: 13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080172 13
GTIN	4062406523978
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

Greitojo keitimo movos NW 7,2. Srauto greitis 1000 l/min (oras). Žalvaris (grynas). Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.

**Techninis aprašymas**

maksimalus darbinis slėgis	35 bar
Srauto dydis	1000 l/min
Žarnos jungties vidinis Ø	13 mm
Produkto rūšis	Mova