

**HOLEX****Movų rinkinys su vidiniu sriegiu 10 vnt., Vidinis prijungimo sriegis: 3/8in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080173 3/8
GTIN	4062406522537
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

Greitojo keitimo movos NW 7,2. Srauto greitis 1000 l/min (oras). Žalvaris (grynas). Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.

**Techninis aprašymas**

maksimalus darbinis slėgis	35 bar
Komplekto sudėtis	10
Išorinis prijungimo sriegis	3/8 in
Produkto rūšis	Įmova