

**Movų rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt., Išorinis prijungimo sriegis: 1/4in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080174 1/4
GTIN	4062406522551
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

Greitojo keitimo movos NW 7,2. Srauto greitis 1000 l/min (oras). Žalvaris (grynas). Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.

**Techninis aprašymas**

Dalių skaičius	10
Vidinis prijungimo sriegis	1/4 in
Produkto rūšis	Įmova