

VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 14,06-Xmm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122765 14,06-X
GTIN	4062406522698
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelio formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $LC = L2 + 1,5 \times DC$. JAU YRA NAUJA KARTA! Rekomenduojami produktai yra Nr. 122761 ir Nr. 122762. Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt Gamyba pagal kliento poreikį: atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Bendras ilgis L	133 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	83 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Norma	DIN 6537
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,32 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ø ribos	14,06 - 16,05 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Modelis	6×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	28 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	S
Ketus (G)	tinka	70 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	tinka		