

**Kištukinių antgalių rinkinys 10 vnt., Žarnos jungties vidinis Ø: 13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080176 13
GTIN	4062406522599
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo movos NW 7,2. Srauto greitis 1000 l/min (oras). Žalvaris (grynas). Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.

Techninis aprašymas

Žarnos jungties vidinis Ø	13 mm
maksimalus darbinis slėgis	35 bar
Komplekto sudėtis	10
Produkto rūšis	Įmova