

**Kištukinių antgalių rinkinys 10 vnt., Žarnos jungties vidinis Ø: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080176 9
GTIN	4062406522582
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

Greitojo keitimo movos NW 7,2. Srauto greitis 1000 l/min (oras). Žalvaris (grynas). Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.

**Techninis aprašymas**

Komplekto sudėtis	10
maksimalus darbinis slėgis	35 bar
Žarnos jungties vidinis Ø	9 mm
Produkto rūšis	Įmova