

**Akumuliatorinis drėgno / sauso siurbimo siurblys, Tipas: M12FVCL-0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	070230 M12FVCL-0
GTIN	4058546341190
Produktų klasė	03L

Aprašymas**Modelis:**

Nešiojamas, galingas 12 V akumuliatorinis sausojo ir drėgnojo valymo siurblys su M12 FUEL™ varikliu. Viena ant kitos sustatomų įrankių dėžių dizainas užtikrina patogų sandėliavimą ir perkėlimą.

Tiekimo sudėtis:**Be akumulatoriaus ir įkroviklio.**

Yra filtras, siurbimo žarna, antgalis nešvarumams ir antgalis grioveliams.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	0
Svoris be akumulatoriaus	4,5 kg
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Siurbimo žarnos ilgis	0,5 m

Talpų tūris	6,1 l
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Gamintojo pavadinimas	M12FVCL-0
Garso srovė	1275 l/min
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

Priedai

Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12	073814 MB12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218SC	073840 M1218SC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M12NRG4	073839 M12NRG4
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Ličio jonų akumulatorius M12B4 Akumulatoriaus tipas MB12	073815 MB12
Ličio jonų akumulatorius M12B6 Akumulatoriaus tipas MB12	073829 MB12