

**Garant**

**PU spiralinė 1/4 colio žarna su apsaugine plienine mova Ø 8×12 mm,  
Naudingasis žarnos ilgis: 5m**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080238 5
GTIN	4062406523763
Produktų klasė	01A

**Aprašymas****Modelis:**

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparumas temperatūrai nuo - 20 iki + 60 °C.

**Tiekimo sudėtis:**

Su **GARANT apsaugine** plienine greitaveike mova ir plienine mova.

**Techninis aprašymas**

maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Žarnos vidinis Ø	8 mm
Žarnos išorinis Ø	12 mm
Temperatūrų sritis	-20 - 60 °C
naudingasis žarnos ilgis	5 m
Produkto rūšis	Žarna

