

Garant

**PU spiralinė 1/4 colio žarna su apsaugine plienine mova Ø 8×12 mm,
Naudingasis žarnos ilgis: 3m**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080238 3
GTIN	4062406523756
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparumas temperatūrai nuo - 20 iki + 60 °C.

Tiekimo sudėtis:

Su **GARANT apsaugine** plienine greitaveike mova ir plienine mova.

Techninis aprašymas

Žarnos vidinis Ø	8 mm
Temperatūrų sritis	-20 - 60 °C
naudingasis žarnos ilgis	3 m
maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Žarnos išorinis Ø	12 mm
Produkto rūšis	Žarna

