

Garant

**PU spiralinė 1/2 colio žarna su apsaugine plienine mova Ø 11×16 mm,
Naudingasis žarnos ilgis: 5m**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080239 5
GTIN	4062406523787
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparumas temperatūrai nuo - 20 iki + 60 °C.

Tiekimo sudėtis:

Su **GARANT apsaugine** plienine greitaveike mova ir plienine mova.

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	10 bar
naudingasis žarnos ilgis	5 m
Žarnos išorinis Ø	16 mm
Žarnos vidinis Ø	11 mm
Temperatūrų sritis	-20 - 60 °C
Produkto rūšis	Žarna

