

Garant**PU žarnų rinkinys su apsaugine plienine mova Ø 8×12 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 10m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080242 10
GTIN	4062406523800
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Puikiai tinka suslėgtam orui.

Tiekimo sudėtis:

Su **apsaugine** plienine greitaveike mova ir plienine mova.

Techninis aprašymas

naudingasis žarnos ilgis	10 m
Kištukinės movos jungtis	1/4 in
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Žarnos išorinis Ø	12 mm
Spalva	mėlyna
Žarnos vidinis Ø	8 mm
Produkto rūšis	Žarna

Priedai

Mova su išoriniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in

080290 1/4