

**Garant**

**PU spiralinė 1/2 colio žarna su apsaugine plienine mova Ø 11×16 mm,  
Naudingasis žarnos ilgis: 3m**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080239 3
GTIN	4062406523770
Produktų klasė	01A

**Aprašymas****Modelis:**

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparumas temperatūrai nuo - 20 iki + 60 °C.

**Tiekimo sudėtis:**

Su **GARANT apsaugine** plienine greitaveike mova ir plienine mova.

**Techninis aprašymas**

maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Temperatūrų sritis	-20 - 60 °C
Žarnos vidinis Ø	11 mm
Žarnos išorinis Ø	16 mm
naudingasis žarnos ilgis	3 m
Produkto rūšis	Žarna

