

**Garant****PU žarnų rinkinys su apsaugine plienine mova Ø 11×16 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 10m****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 080243 10     |
| GTIN             | 4062406524012 |
| Produktų klasė   | 01A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Puikiai tinka suslėgtam orui.

**Tiekimo sudėtis:**

Su **apsaugine** plienine greitaveike mova ir plienine mova.

**Techninis aprašymas**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| naudingasis žarnos ilgis   | 10 m   |
| Žarnos vidinis Ø           | 11 mm  |
| Kištukinės movos jungtis   | 1/4 in |
| Žarnos išorinis Ø          | 16 mm  |
| Spalva                     | mėlyna |
| maksimalus darbinis slėgis | 16 bar |
| Produkto rūšis             | Žarna  |

---

## Priedai

Mova su išoriniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in

---

080290 1/4