



**PU žarnų rinkinys High Vis su apsaugine plienine mova eSafe Ø 8×12 mm,
Naudingasis žarnos ilgis: 10m**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080246 10
GTIN	7391390442185
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Žalios spalvos žarnų komplektas (High-visible).

Tiekimo sudėtis:

Su **apsaugine** plienine greitaveike mova ir plienine mova.

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Žarnos vidinis Ø	8 mm
Žarnos išorinis Ø	12 mm
naudingasis žarnos ilgis	10 m
Spalva	žalia
Kištukinės movos jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Žarna

Priedai

Apsauginė movalšorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis
1/2 in

080285 1/2

Mova su išoriniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Išorinis prijungimo
sriegis 1/2 in

080290 1/2