



## PU žarnų rinkinys High Vis su apsaugine plienine mova eSafe Ø 8×12 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 5m



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080246 5
GTIN	7391390442215
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Žalios spalvos žarnų komplektas (High-visible).

#### Tiekimo sudėtis:

Su **apsaugine** plienine greitaveike mova ir plienine mova.

### Techninis aprašymas

Žarnos išorinis Ø	12 mm
naudingasis žarnos ilgis	5 m
Kištukinės movos jungtis	1/4 in
Spalva	žalia
Žarnos vidinis Ø	8 mm
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Produkto rūšis	Žarna

---

**Priedai**

Mova su išoriniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Išorinis prijungimo sriegis 1/2 in

080290 1/2

Apsauginė movalšorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/2 in

080285 1/2