



**PU žarnų rinkinys High Vis su apsaugine plienine mova eSafe Ø 11×16 mm,  
Naudingasis žarnos ilgis: 10m**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080247 10
GTIN	7391390442239
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

**Modelis:**

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga.  
Žalios spalvos žarnų komplektas (High-visible).

**Tiekimo sudėtis:**

Su **apsaugine** plienine greitaveike mova ir plienine mova.

### Techninis aprašymas

Žarnos vidinis Ø	11 mm
Žarnos išorinis Ø	16 mm
Spalva	žalia
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Kištukinės movos jungtis	1/4 in
naudingasis žarnos ilgis	10 m
Produkto rūšis	Žarna

---

**Priedai**

Mova su išoriniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Išorinis prijungimo sriegis 1/2 in

080290 1/2

Apsauginė movalšorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/2 in

080285 1/2