



Tvirtinimo kilpa Quick Lift DSR, Sriegio Ø: M10X1,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086454 M10X1,5
GTIN	2050002053830
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta plieninė įsukama tvirtinimo kilpa Quick Lift DSR. Pasukama 360° ir 180° palenkama. Sutaupoma iki 80% laiko lyginant su standartinės kilpos žiedu (DSR vs. Quick Lift DSR). **Sukimas esant apkrovai.** Paprastas valdymas mechaninės sistemos dėka. Nereikalaujanti priežiūros, saugi ir patikima. Paspaudus varžto galvutę, Quick Lift-DSR gali būti pritvirtinta prie vidinio sriegio per kelias sekundes. Tai veikia grynai mechaniškai, valdant spyruoklę.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.

Techninis aprašymas

Svoris	0,3 kg
vidurinio skirtuko aukštis M	30 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	18 mm
Sriegio Ø	M10×1,5
Varžto galvutės aukštis A	31 mm

Varžto galvutės Ø C	30 mm
Keliamoji galia WLL SF 5:1	0,4 t
Sriegio ilgis L	19,5 mm
Ąselės plotis E	27 mm
Tvirtinamo sraigto plotis G	53 mm
Ąselės storis F	14 mm
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D	38 mm
Produkto rūšis	Tvirtinimo kilpa