



Tvirtinimo kilpa Quick Lift DSR, Sriegio Ø: M20X2,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086454 M20X2,5
GTIN	2050002053878
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta plieninė įsukama tvirtinimo kilpa Quick Lift DSR. Pasukama 360° ir 180° palenkama. Sutaupoma iki 80% laiko lyginant su standartinės kilpos žiedu (DSR vs. Quick Lift DSR). **Sukimas esant apkrovai.** Paprastas valdymas mechaninės sistemos dėka. Nereikalaujanti priežiūros, saugi ir patikima. Paspaudus varžto galvutę, Quick Lift-DSR gali būti pritvirtinta prie vidinio sriegio per kelias sekundes. Tai veikia grynai mechaniškai, valdant spyruoklę.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.

Techninis aprašymas

Varžto galvutės aukštis A	55 mm
Sriegio ilgis L	30 mm
Ašselės plotis E	55 mm
Sriegio Ø	M20×2,5
vidurinio skirtuko aukštis M	55 mm

Varžto galvutės Ø C	60 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	40 mm
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ašelės D	83 mm
Ašelės storis F	25 mm
Svoris	2,6 kg
Tvirtinamo sraigto plotis G	115 mm
Keliamoji galia WLL SF 5:1	1,7 t
Produkto rūšis	Tvirtinimo kilpa