



Tvirtinimo kilpa Quick Lift DSR, Sriegio Ø: M24X3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086454 M24X3
GTIN	2050002053885
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta plieninė įsukama tvirtinimo kilpa Quick Lift DSR. Pasukama 360° ir 180° palenkama. Sutaupoma iki 80% laiko lyginant su standartinės kilpos žiedu (DSR vs. Quick Lift DSR). **Sukimas esant apkrovai.** Paprastas valdymas mechaninės sistemos dėka. Nereikalaujanti priežiūros, saugi ir patikima. Paspaudus varžto galvutę, Quick Lift-DSR gali būti pritvirtinta prie vidinio sriegio per kelias sekundes. Tai veikia grynai mechaniškai, valdant spyruoklę.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.

Techninis aprašymas

Svoris	2,6 kg
Sriegio Ø	M24x3
Ašielės plotis E	55 mm
Ašielės storis F	25 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	40 mm

Keliamoji galia WLL SF 5:1	2,5 t
Varžto galvutės Ø C	60 mm
Varžto galvutės aukštis A	55 mm
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ašselės D	83 mm
Tvirtinamo sraigto plotis G	115 mm
vidurinio skirtuko aukštis M	55 mm
Sriegio ilgis L	36 mm
Produkto rūšis	Tvirtinimo kilpa