



## Tvirtinimo kilpa Quick Lift DSR, Sriegio Ø: M12X1,75



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	086454 M12X1,75
GTIN	2050002053847
Produktų klasė	08Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiška, tvirta plieninė įsukama tvirtinimo kilpa Quick Lift DSR. Pasukama 360° ir 180° palenkama. Sutaupoma iki 80% laiko lyginant su standartinės kilpos žiedu (DSR vs. Quick Lift DSR). **Sukimas esant apkrovai.** Paprastas valdymas mechaninės sistemos dėka. Nereikalaujanti priežiūros, saugi ir patikima. Paspaudus varžto galvutę, Quick Lift-DSR gali būti pritvirtinta prie vidinio sriegio per kelias sekundes. Tai veikia grynai mechaniškai, valdant spyruoklę.

#### Pastaba:

**SF 5:1 = saugos koeficientas 5.**

### Techninis aprašymas

Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	27 mm
vidurinio skirtuko aukštis M	40 mm
Varžto galvutės Ø C	45 mm
Ašelės storis F	17 mm
Ašelės plotis E	38 mm

Keliamoji galia WLL SF 5:1	0,65 t
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ašelės D	53 mm
Varžto galvutės aukštis A	40 mm
Svoris	0,9 kg
Tvirtinamo sraigto plotis G	76 mm
Sriegio ilgis L	23 mm
Sriegio Ø	M12×1,75
Produkto rūšis	Tvirtinimo kilpa