

HOLEX

HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90°, TiAlN, Išorinis Ø Dc: 11,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	150182 11,5
GTIN	4062406524258
Produktų klasė	12M

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalštos ir užkuprintos. Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

HOLEX Pro Steel:

- Tikslius apdirbimo rezultatai apdirbant rankiniu ir mašininu būdu.
- Tolygus veikimas dėl kintamo žingsnio dantų išsidėstymo sudėtingai apdirbamiems paviršiams.
- Optimalus įrankio tarnavimo laikas dėl didelio našumo TiAlN dangos.
- Didelis procesų saugumas dėl optimalaus drožlių pasišalinimo.
- Optimalus kainos ir kokybės santykis.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Techninis aprašymas

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeis nuo	2,8 mm
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M6
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Išorinis Ø	11,5 mm
Koto tolerancija	h9

Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Pro Steel
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	75 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	15 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	S
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		

drėgnas, maks.	tinka
sausasis	ribotai tinka

Priedai

HOLEX Pro Steel kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150182 dėžutėje90° Gilintuvų kiekis 6	150342 6
HOLEX Pro Steel kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150182 dėžutėje90° Gilintuvų kiekis 7	150342 7