

**HOLEX****HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90°, TiAlN, Išorinis Ø Dc: 8,3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150182 8,3
GTIN	4062406524227
Produktų klasė	12M

**Aprašymas****Modelis:**

**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis**, kurios specialiai užgalštos ir užkuprintos. Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

**HOLEX Pro Steel:**

- Tikslūs apdirbimo rezultatai apdirbant rankiniu ir mašininu būdu.
- Tolygus veikimas dėl kintamo žingsnio dantų išsidėstymo sudėtingai apdirbamiems paviršiams.
- Optimalus įrankio tarnavimo laikas dėl didelio našumo TiAlN dangos.
- Didelis procesų saugumas dėl optimalaus drožlių pasišalinimo.
- Optimalus kainos ir kokybės santykis.

**Paskirtis:**

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

**Techninis aprašymas**

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	2 mm
Išorinis Ø	8,3 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Įleidžiamies varžtams DIN 7991	M4
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Koto tolerancija	h9
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/aps,
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Pro Steel
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	75 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	12 m/min	S
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		

drėgnas, maks.	tinka
sausasis	ribotai tinka