

HOLEX**HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90°, TiAlN, Išorinis Ø Dc: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150182 6
GTIN	4062406523695
Produktų klasė	12M

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalštos ir užkuprintos. Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

HOLEX Pro Steel:

- Tikslūs apdirbimo rezultatai apdirbant rankiniu ir mašininu būdu.
- Tolygus veikimas dėl kintamo žingsnio dantų išsidėstymo sudėtingai apdirbamiems paviršiams.
- Optimalus įrankio tarnavimo laikas dėl didelio našumo TiAlN dangos.
- Didelis procesų saugumas dėl optimalaus drožlių pasišalinimo.
- Optimalus kainos ir kokybės santykis.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	45 mm
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M3
mažiausias gilintuvo Ø kiauryme nuo	1,5 mm
Koto tolerancija	h9

Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,09 mm/aps,
Koto Ø D _s	5 mm
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Pro Steel
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	75 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	15 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	S
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		

drėgnas, maks.	tinka
sausasis	ribotai tinka

Priedai

HOLEX Pro Steel kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150182 dėžutėje90° Gilintuvų kiekis 6	150342 6
HOLEX Pro Steel kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150182 dėžutėje90° Gilintuvų kiekis 7	150342 7