



## Precizinė cilindrinė spyna su vienu raktu, Korpuso Ø: 30mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085870 30
GTIN	4003482441121
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas, nerūdijantis užrakto mechanizmas, lankelis grūdintas ir chromuotas, fiksuojamas abiejose pusėse.

116 Profi serijos produktų specialūs modeliai tiekiami pagal paklausimą: spynos pagal pagrindinį šabloną arba užraktas su pagrindinio rakto įtaisu ir papildomu raktu.

#### Funkcija:

**Rakinama vienu raktu** reiškia, kad **vienu raktu** galite rakinti **kelis** cilindrus ir spynas.

#### Tiekimo sudėtis:

Pakabinama spyna su 2 raktais.

### Techninis aprašymas

lankelio medžiaga	Plienas, chromuotas
Lankelio Ø	5 mm
gali būti rakinamos įrangos dalimi	ne
Raktų skaičius	2
tinka apyraktėms	ne

lankelis su dvigubu užraktu	taip
grūdintas lankelis	taip
Užraktas	nerūdijantis užrakinimo mechanizmas
Korpuso medžiaga	Žalvaris
Korpuso Ø	30 mm
Užraktas	su vienu raktu
Spynų kiekis	1
Serija	116 Profi
Produkto rūšis	Pakabinama spyna