

## Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, Ø: 100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085915 100
GTIN	2050001735751
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
- Cinkuotas paviršius.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

#### Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

#### Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

### Techninis aprašymas

Ø	100 mm
Svoris	940 g
Sriegis	M12 mm
Nominalioji sukibimo jėga	900 N
Aukštis	22 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Sriegio įvorė	taip
Aukštis su sriegiu	42 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas

Magnetinės šerdies medžiaga

Feritas

Produkto rūšis

Plokščias magnetas