



Kotinė freza HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 2,5mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 191260 2,5 |
| GTIN | 4045197101235 |
| Produktų klasė | 12W |

Aprašymas

Modelis:

Speciali pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui. **Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.**

Pigesnis pasirinkimas.

Pastaba:

Naudojama kaip griovelių (tolerancija e8) **arba kaip kotinė freza. 50% didesnis pjovimo našumas** lyginant su frezomis, turinčiomis 2 pjovimo dantis. **Platesni drožlių grioveliai**, lyginant su daugiadantėmis frezomis (aktualu apdirbant minkštas medžiagas). Griovelių frezavimui.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------------------------|
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 2,5 mm |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ² | 0,003 mm |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 52 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 8 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai |

| | |
|-----------------------|--|
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | HSS Co 8 |
| Norma | DIN 844 B |
| Tipas | N |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 120 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 78 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 55 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 55 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 17 m/min | M |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 46 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 92 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |