

Garant**Griovelių freza, be dangos, Ø e8 DC: 8,5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 191100 8,5 |
| GTIN | 4045197100498 |
| Produktų klasė | 11W |

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui. Platūs, tiksliai šlifuoti sraigtiniai grioveliai. Puikiai užgalastos pjovimo briaunos – gaunamas glotnus apdirbamų ruošinių paviršius. Skirta pleištaviečių ir griovelių frezavimui.

Pastaba:

Dėmesio! Galima frezuoti tik viena kryptimi.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------|
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 8,5 mm |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,024 mm |
| Koto Ø D _s | 10 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 19 mm |
| Bendras ilgis L | 69 mm |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS Co 8 |
| Norma | DIN 844 B |
| Tipas | W |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Koto tolerancija | h6 |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Griovelių freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 150 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 37 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |