

Garant**Griovelių freza, be dangos, Ø e8 DC: 3,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191100 3,5
GTIN	4045197100399
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui. Platūs, tiksliai šlifuoti sraigtiniai grioveliai. Puikiai užgalastos pjovimo briaunos – gaunamas glotnus apdirbamų ruošinių paviršius. Skirta pleištaviečių ir griovelių frezavimui.

Pastaba:

Dėmesio! Galima frezuoti tik viena kryptimi.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,008 mm
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių)	2
Pjovimo briaunos Ø D_c	3,5 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	10 mm
Bendras ilgis L	54 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	42 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Griovelių freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	150 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	37 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		