

Garant**Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, Ø e8 DC: 28mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 191200 28 |
| GTIN | 4045197100948 |
| Produktų klasė | 11W |

Aprašymas**Modelis:**

Speciali pjovimo briaunos geometrija vertikaliai įsigilinimui. **Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.**

Pastaba:

Naudojama kaip griovelių freza (tolerancija e8) **arba kaip kotinė freza. 50% didesnis pjovimo našumas** lyginant su frezomis, turinčiomis 2 pjovimo dantis. **Platesni drožlių grioveliai**, lyginant su daugiadantėmis frezomis (aktuali apdirbant minkštas medžiagas). Griovelių frezavimui.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------------------------|
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 28 mm |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ² | 0,044 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Koto Ø D _s | 25 mm |
| Bendras ilgis L | 121 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 45 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |

| | |
|---------------------|--|
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS Co 8 |
| Norma | DIN 844 B |
| Tipas | N |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 83 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 23 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 23 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 55 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |