

Garant**VHM rupiojo apdirbimo freza, be dangos, Ø d11 DC: 6mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 205330 6 |
| GTIN | 4045197643988 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas**Modelis:****Konstruktiniai matmenys panašūs į DIN 6527.****Apvalūs drožialaužiai grioveliai.****Speciali geometrija spalvotųjų metalų apdirbimui.****Techninis aprašymas**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 6 mm |
| Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,08 mm |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,06 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu | 21 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,35 mm |
| Sužeminto koto Ø D ₁ | 5,8 mm |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 57 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 13 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tolerancija Nominalusis \emptyset | d11 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Frezos profilis | WR |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$ |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | $0,5 \times D$ pjaunant |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 270 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 250 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 180 m/min | N |
| Cu | tinka | 80 m/min | N |
| CuZn | tinka | 100 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |