

Garant**VHM sferinė freza, DLC, Ø f8 DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207441 10
GTIN	4045197591081
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Su patobulinta **DLC danga** sp^2 . **aukštos kokybės aliuminio detalių apdirbimui**. 4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip **4-briaunę frezą** įvairaus gylio pjūviams. Tolerancija: spindulio kontūras = $\pm 0,005$ mm.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	4
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	32 mm
Pastūma f_z aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant	0,08 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	10 mm
Sužeminto koto Ø D_1	9,4 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Bendras ilgis L	67 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	13 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Spindulys R	5 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai

Tipas	W
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,1×D, kai frezuojama kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	550 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	500 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	220 m/min	N
PE-HD	tinka	180 m/min	N
PA 66	tinka	220 m/min	N
PEEK	tinka	170 m/min	N
PF 31	tinka	150 m/min	N
PVDF GF20	tinka	200 m/min	N
POM GF25	tinka	180 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	170 m/min	N
PEEK GF30	tinka	140 m/min	N
PTFE CF25	tinka	180 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	320 m/min	N
Cu	tinka	180 m/min	N
CuZn	tinka	220 m/min	N

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	tinka
Paslaugos	

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------