

Garant**VHM sferinė freza, DLC, Ø f8 DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207443 4
GTIN	4045197591135
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Su patobulinta **DLC danga** sp^2 . aukštos kokybės aliuminio detalių apdirbimui. 4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip **4-briaunę frezą** įvairaus gylio pjūviams. Tolerancija: spindulio kontūras = $\pm 0,005$ mm.

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D_1	3,7 mm
Pastūma f_z aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant	0,03 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	36 mm
Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø D_c	4 mm
Koto Ø D_s	4 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	13 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Spindulys R	2 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W

Tolerancija Nominalusis \varnothing	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,1×D, kai frezuojama kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	450 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N
PA 66	tinka	200 m/min	N
PEEK	tinka	150 m/min	N
PF 31	tinka	130 m/min	N
PVDF GF20	tinka	180 m/min	N
POM GF25	tinka	160 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N
PEEK GF30	tinka	120 m/min	N
PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	300 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	tinka