

Garant
VHM rupiojo apdirbimo freza su vidiniu aušinimu, be dangos, Ø d11 DC: 10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	205335 10
GTIN	4045197645807
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:
Konstruktiniai matmenys panašūs į DIN 6527.
Apvalūs drožlialaužiai grioveliai.
Speciali geometrija spalvotųjų metalų apdirbimui.
Su vidiniu aušinimu.
Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	32 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	9,8 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,55 mm
Dantų skaičius Z	3
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aluminio ruošinių šoninius paviršius	0,09 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aluminio ruošiniuose	0,07 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	10 mm
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	72 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	22 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas	DIN 6535 HB su h6
Tolerancija Nominalusis \emptyset	d11
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	WR
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,5 \times D$ pjaunant
Vidinis aušinimas	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	270 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	180 m/min	N
Cu	tinka	80 m/min	N
CuZn	tinka	100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		