

Garant**VHM sferinė freza, TiAlN, Ø DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207381 10
GTIN	4045197551887
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Tolerancija: spindulio kontūras = $\pm 0,01$ mm.**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D _c	10 mm
Dantų skaičius Z	3
Pastūma f _z plieno frezavimui < 500 N/mm ²	0,068 mm
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 500 N/mm ²	0,06 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	72 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	19 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Spindulys R	5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	e8

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,1×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	120 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB