

**Garant****VHM sferinė freza, DLC, Ø f8 DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207443 10
GTIN	4045197591173
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

Su patobulinta **DLC danga**  $sp^2$ . aukštos kokybės aliuminio detalių apdirbimui. 4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip **4-briaunę frezą** įvairaus gylio pjūviams. Tolerancija: spindulio kontūras =  $\pm 0,005$  mm.

**Techninis aprašymas**

Sužeminto koto Ø $D_1$	9,4 mm
Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	60 mm
Pastūma $f_z$ aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant	0,08 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	10 mm
Dantų skaičius Z	4
Koto Ø $D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	25 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Spindulys R	5 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W

Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,1 \times D$ , kai frezuojama kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	450 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N
PA 66	tinka	200 m/min	N
PEEK	tinka	150 m/min	N
PF 31	tinka	130 m/min	N
PVDF GF20	tinka	180 m/min	N
POM GF25	tinka	160 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N
PEEK GF30	tinka	120 m/min	N
PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	300 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	ribotai tinka
<del>Oras</del>	<del>tinka</del>
<b>Paslaugos</b>	
Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB