

Garant**Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, Ø e8 DC: 3,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191280 3,5
GTIN	4045197101495
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Speciali pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui. **Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.**

Pastaba:

Naudojama kaip griovelių freza (tolerancija e8) arba **kaip kotinė freza. 50% didesnis pjovimo našumas** lyginant su frezomis, turinčiomis 2 pjovimo dantis. **Platesni drožlių grioveliai**, lyginant su daugiadantėmis frezomis (aktualu apdirbant minkštas medžiagas). Griovelių frezavimui.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos Ø D _c	3,5 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,005 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	59 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	15 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		