

Garant**Kotinė freza, be dangos, Ø e8 DC: 22mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 191320 22 |
| GTIN | 4045197101792 |
| Produktų klasė | 11W |

Aprašymas**Modelis:**

Speciali pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui. **Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.**

- **Platūs, tiksliai šlifuoti sraigtiniai grioveliai.**
- **Puikiai užgalastos pjovimo briaunos, – dėl to gaunamas glotnus apdirbamų ruošinių paviršius.**
- **Specialus priekinis pjovimo kampas aliuminio apdirbimui.**

Pastaba:

Griovelių frezavimui.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------------------------|
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,058 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 22 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Koto Ø D_s | 20 mm |
| Bendras ilgis L | 104 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 38 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS Co 8 |
| Norma | DIN 844 B |
| Tipas | W |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 150 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 37 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |