

Garant

Nupjovimo plokštelė neutral., HB9035, įpjovos plotis w: 5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273500 5
GTIN	4062406531119
Produktų klasė	21J

Aprašymas

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,15 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,25 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB9035
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		