

**Garant****Nupjovimo plokštelė neutral., HB9140, įpjovos plotis w: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273505 2
GTIN	4062406531126
Produktų klasė	21J

**Aprašymas****Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,25 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB9140
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		