



Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 38 vnt., Atsuktuvų skaičius: 38



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630331 38
GTIN	4000896233380
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M3 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8.

Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 – M6, varžtams su įpjova ir sriegiu M3 – M5 ir vidiniams Torx® kiaurymių varžtams su sriegiu M3 – M8.

Tiekimo sudėtis:

užmaunamas raktas išoriniam šešiabriauniui: 10 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 5 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 7 mm

antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: 7 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 2; 3

antgaliai, C 6,3 Pozidriv varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 2; 3

antgaliai, C 6,3, varžtams su įpjova: 3 vnt. dyd. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

antgalių-geležčių laikiklis: 1 vnt. 1/4 colio kvadratas – 1/4 colio antgalio laikiklis

jungiamasis kaištis: 1 vnt. antgalio kotas E 6,3 – 1/4 colio kvadratas

įstatoma rankena: 1 vnt.

ilgintuvai: 2 vnt. dyd. 55; 101,5 mm

šarnyras: 1 vnt.

terkšlė: 1 vnt. Nr. 632389 dyd. 1/4

sudėta į: plastikinę dėžutę su neslidžiu 2-K dugnu.

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	38
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
6-briaunių galvučių dydžių ribos	5,5-14 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-7 mm
Pakuotė	Plastikinė dėžutė su neslidžiu 2-K dugnu.
Ilgis	180 mm
Plotis	98 mm
Aukštis	52 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

1/4 colio smulkiadantė terkšlė Tipas 1/4	632389 1/4
--	------------