

**Garant**

**Nupjovimo plokštelė dešininis, HB9140, įpjovos plotis w: 3mm**



**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273530 3      |
| GTIN             | 4062406531263 |
| Produktų klasė   | 21J           |

**Aprašymas**

**Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

**Techninis aprašymas**

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Kampo spindulys                           | 0,25 mm                      |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | Pusiaus glotnasis apdirbimas |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/aps,                 |
| Įpjovos plotis w                          | 3 mm                         |
| Danga                                     | AlTiN                        |
| Ašmenys                                   | HM                           |
| Pagrindinis naudojimas                    | M                            |
| Pjovimo sąlygos                           | retai pertraukiamas          |
| Rūšis                                     | HB9140                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 1                            |
| Keičiamųjų plokštelių profilis            | dešininis                    |

Produkto rūšis

Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 200 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 180 m/min      | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 160 m/min      | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 140 m/min      | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 110 m/min      | P         |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka | 80 m/min       | K         |
| nepertraukiamas                 | tinka         |                |           |
| nereguliarus                    | tinka         |                |           |
| pertraukiamas                   | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |