



MultiMaster AMM 300 Plus Start akumuliatorinis, Tipas: 71293261



Užsakymo data

Užsakymo numeris

077825 71293261

GTIN

Produktų klasė

03F

Aprašymas

Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai patobulinti su **Starlock įrankių laikikliu** (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).

- **Beveik neribotas panaudojimo galimybės (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) suteikia vibruojantys judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.**
- **Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.**
- **Optimaliai patogus naudojimas dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi ir mažo svorio.**

Starlock Plus įrankių laikiklio dėka galite naudoti apie 100 FEIN priedų, esančių Starlock ir Starlock Plus našumo klasėse.

MultiTool skirtas vidaus darbams ir renovacijai su pagrindine medienos, metalo, gipso kartono ir plastiko pjovimo įranga.

Tiekimo sudėtis:

1 plastikinis įrankių lagaminas, 1 E-Cut Long-Life pjūklas (35 mm), 1 E-Cut Long-Life pjūklas (65 mm), 1 universalus E-Cut pjūklas (44 mm).

Su 1 greitojo įkrovimo prietaisu ALG 80, 2 ličio jonų paketais (12 V / 3 Ah).

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073834 ir 073845.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Gamintojo pavadinimas	AMM 300 Plus Start
Įrankio tvirtinimo laikiklis	Starlock, Starlock Plus
Ekscentrinės eigos dažnis	11500 min ⁻¹
Akumuliatorių kiekis	2
Svoris	1,5 kg
Maitinimas	Baterijos
Akumulatoriaus talpa	3 Ah
Amplitudė (oscilacinis judesys)	2 × 1,6 laipsniai
Pakuotė	Lagaminas
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 12 V
Produkto rūšis	Osciliatorius