

**Garant****SNHX 1102 dešin., Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218575 UNI
GTIN	4062406537968
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e$  max.

Norėdami apdirbti plokščio griovelio pagrindą, kairėje ir dešinėje plokštelės turi būti pritvirtintos ant laikiklio. Priešingoje veleno pusėje yra kairinės plokštelės.

**Techninis aprašymas**

Rūšis	HB7835
Tipas	UNI
Nuožulos plotis	0,25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 1102
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	2,3 mm
griovelio pločiui $a_p$	4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

---

Keičiamoji plokštelė frezavimui