

Garant**SNHX 1205 dešin., Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218615 UNI
GTIN	4062406538118
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.

Norėdami apdirbti plokščio griovelio pagrindą, kairėje ir dešinėje plokštelės turi būti pritvirtintos ant laikiklio. Priešingoje veleno pusėje yra kairinės plokštelės.

Techninis aprašymas

Rūšis	HB7835
Nuožulos plotis	0,25 mm
Tipas	UNI
Plokštelės storis E	5,56 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 1205
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	5,4 mm
griovelio pločiui a_p	10; 14 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui