

**Garant****SNHX 12045 dešin., Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218605 UNI
GTIN	4062406538002
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e$  max.

Norėdami apdirbti plokščio griovelio pagrindą, kairėje ir dešinėje plokštelės turi būti pritvirtintos ant laikiklio. Priešingoje veleno pusėje yra kairinės plokštelės.

**Techninis aprašymas**

Tipas	UNI
Nuožulos plotis	0,25 mm
Rūšis	HB7835
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 12045
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	4,5 mm
griovelio pločiui $a_p$	8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

---

Keičiamoji plokštelė frezavimui