



Deimantinis pjovimo diskas „4 in 1“ PREMIUM*** Premium, Disko Ø: 230mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	569736 230
GTIN	9003173029473
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Deimantiniai pjovimo diskai sausam ir šlapiam pjovimui. Kiaurymės Ø 22,23 mm.

- **Greitas pjovimas aštriais deimantais**
- **Ypač patvarūs, rečiau keičiami diskai.**
- **Skersmuo išlieka tokio pat dydžio, todėl visada pjaunama iki galo.**
- **Mažiau dulkių, nes diskas beveik nesusidėvi.**

Maksimalų našumą ir patvarumą užtikrina nauja segmentų technologija, optimaliai paskirstant grūdelius. 20 – 30 % greitesnis pjovimas, **mažesnis vibracijos lygis, tikslios pjūvio briaunos.**

Universaliam naudojimui betonui, granitui, abrazyvioms medžiagoms ir gelžbetoniui.

Pjaunančios dangos gylis 14 mm.

Detalus aprašymas:

Deimantiniai pjovimo diskai **sausam ir šlapiam pjovimui**. Kiaurymės Ø 22,23 mm.

Maksimalus galingumas ir patvarumas su švariais pjovimo kraštais. **Universaliai naudojamas** betonui, granitui, abrazyvioms medžiagoms ir plienui.

Paskirtis:

Pjauti visas standartines statybines medžiagas, pvz.: betoną (ir armuotą), plytas, natūralų akmenį, keramines plyteles, plieną ir t.t.

Apdirbama medžiaga:

Optimalu: betonui, natūraliam akmeniui, plytoms, akytajam betonui.

Pastaba:

- Deimantinė danga pagaląsta gamykloje. Būtinai laikykitės nurodytos sukimosi krypties!
- Daugiau deimantinių diskų pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
DiskoØ	230 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
optimaliai parinkta medžiagai	Akmuo
Forma	41
Forma	tiesus
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas