



## Deimantinis pjovimo diskas PREMIUM\*\*\* didelis našumas, Disko Ø: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	569741 125
GTIN	9003173018927
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

#### Modelis:

Deimantiniai pjovimo diskai sausam ir šlapiam pjovimui. Kiaurymės Ø 22,23 mm.

- **Greitas pjovimas aštriais deimantais**
- **Ypač patvarūs, rečiau keičiami diskai.**
- **Skersmuo išlieka tokio pat dydžio, todėl visada pjaunama iki galo.**
- **Mažiau dulkių, nes diskas beveik nesusidėvi.**

**Našus modelis su 10 arba 12 mm gylio pjaunančiąja briauna.** Tinka visoms statybinėms medžiagoms, didelis patvarumas, apsauga nuo perkaitimo.

#### Paskirtis:

Pjauti visas standartines statybines medžiagas, pvz.: betoną (ir armuotą), plytas, natūralų akmenį, keramines plyteles, plieną ir t.t.

#### Pastaba:

- **Deimantinė danga pagaląsta gamykloje. Būtinai laikykitės nurodytos sukimosi krypties!**
- **Daugiau deimantinių diskų pagal užklausimą.**

### Techninis aprašymas

Disko Ø	125 mm
---------	--------

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
optimaliai parinkta medžiagai	Akmuo
Forma	41
Forma	tiesus
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas