



Žiedlapinis šlifavimo diskas POLIFFAN-STRONG (ZA) plienui, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566322 40
GTIN	4007220777886
Produktų klasė	55P

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas kokybiškam apdirbimui.

Patentuotas dizainas su **dideliu sluoksniu tankiu**, užtikrinančiu **didelį pašalinimo greitį ir tarnavimo laiką**.

Techninis aprašymas

Forma	nuožulnus
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	125 mm
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	plieninis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s

Produkto rūšis

Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		